



Dettagli Tecnici

MATERIALE: Policarbonato
 CERTIFICAZIONE: EN 166 / ANSI Z87.1 / EN 170 (clear) / EN 172 (smoke, silver mirror)
 CLASSE OTTICA: 1

80 g -5°C / +55°C
 23°F / 131°F

COLORE		CLASSE OTTICA	NUMERO DI GRADUAZIONE e FILTER UV
500	Clear	1	2C - 1,2
510	Smoke	1	5 - 1,4
520	Silver Mirror	1	5 - 2,5



WVI00007.500
CLEAR



WVI00007.510
SMOKE



WVI00007.520
SILVER MIRROR

Caratteristiche

Visiera in Policarbonato dal design innovativo con rivestimento in lacca antigraffio e trattamento interno antiappannante. Provvista di bordo antitaglio con chiusura a goccia e di nasello con base d'appoggio confortevole. Il profilo in gomma sul bordo superiore svolge una funzione di antigocciolamento. La sua forma ergonomica e panoramica e l'alto livello di qualità della lente garantisce la massima protezione degli occhi e ne permette l'uso continuato durante tutta la giornata lavorativa.

Indici prestazionali

EN 166

CLASSE OTTICA	1
RESISTENZA MECCANICA - ROBUSTEZZA INCREMENTATA	S
RESISTENZA MECCANICA - IMPATTO A MEDIA ENERGIA E A TEMPERATURE ESTREME (T= -5°/ +55° C)	BT
RESISTENZA AL DETERIORAMENTO DA PARTICELLE FINI	K

Sistema di montaggio della visiera



WVI00007
VISIERA ZEN

+



WAC00009
ADATTATORI VISIERA

=



Informazioni Addizionali

GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.



DURATA

La durata della visiera dipende da diversi fattori degenerativi (sbalzi di temperatura, esposizione alla luce diretta del sole, utilizzo più o meno intenso). Controllare regolarmente la visiera per accertare la presenza di eventuali danni. Deformazione della vista e rigature, sono elementi rivelatori dello stato di deterioramento della visiera e se ne consiglia la sostituzione.

PULIZIA

Utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale a temperatura ambiente. Evitare l'uso di detersivi chimici, solventi, benzina o polveri abrasive in quanto materiali aggressivi che potrebbero causare riduzione della resistenza strutturale della visiera. Non strofinare la lente quando asciutta.

CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 45° C. Quando non utilizzata, è preferibile riporre la visiera lontano da luce solare diretta e fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche dettate dal costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista, può pregiudicare la funzione protettiva della visiera.

Linea protezione visiva Zen



WVI00008
Visiera FULL FACE



WVI00012
Visiera ZEN AIR FF



WVI00009/10
Visiera a rete ZEN MM/PM



WVI00014
Arc Flash 1



WVI00015
Arc Flash 2